

品番：EA116FF-4

品名：1.5kw エアコンプレッサ-(エンジン付・タンク 83L)



販売価格	363,000円(税抜)／ 399,300円(税込)		
カタログ価格	363,000円(税抜)／399,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/07/08 18:38現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



こちらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。

この商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー	富士コンプレッサ製作所	型番	FP-15E-ESB
ガソリンエンジン(4サイクル)			
原動機定格出力	1.5kw(2PS)	重量	120kg
使用最高圧力	0.95MPa(9.5kgf/cm ²)	吐出し空気量	175L/min
空気タンク容量	83L		
セル式バッテリー付			
騒音値	74dB	サイズ	1010(W)×550(D)×845(H)mm
空気タンクを単胴形で容量を大きくしたため、一度に多量の空気を必要とする場合に有効です。			
エンジン	空冷一段エンジン搭載形、自動アンローダ式		

代替品

品番	EA116FF-4A
コメント	搭載エンジン変更しております。



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.