

品番 : EA116FF-4A

品名 : 2.3 kw エアコンプレッサー(エンジン付・タンク 83L)



販売価格	492,000円(税抜) / 541,200円(税込)		
カタログ価格	492,000円(税抜) / 541,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/01 00:10現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0992ページ		



こちらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。

この商品は車上渡し品です。

#### 仕様

メーカー	富士コンプレッサー製作所	型番	FP-15M-ESB
原動機定格出力	2.3kW(3.1PS)	使用最高圧力	0.95MPa(9.5kgf/cm <sup>2</sup> )
圧縮機	シリンダ径:76.2mm 行程:55mm シリンダ数:1	回転速度	1160rpm
吐出し空気量	154L/min(0.95MPa)	空気タンク容量	83L
サイズ	1010(W)×515(D)×847(H)mm	重量	117kg
騒音値	74dB	エンジン	空冷低圧エンジン搭載形 自動アンローダ式、給油式
ガソリンエンジン(4サイクル)			
セル式バッテリー付き			
空気タンクを単胴形で容量を大きくしたため、一度に多量の空気を必要とする場合に有効			
コンパクト設計のため現場の運搬・移動が便利			
タイヤ充気・エアツール・建設機械等の電源のない現場工事及びサービスに最適			

※納入先にフォークリフトが必要な商品です。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.