

品番：EA116FF-5A

品名：3.4 kw エア・コンプレッサー(エンジン付・タンク 99L)



販売価格	593,300円(税抜)／ 652,630円(税込)		
カタログ価格	593,300円(税抜)／652,630円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/07/04 21:15現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1032ページ		



こちらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。

この商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー	富士コンプレッサー製作所	型番	FP-22M-ESB
原動機定格出力	3.4kW(4.7PS)	使用最高圧力	0.95MPa(9.5kgf/cm ²)
圧縮機	シリンダ径:65mm 行程:55mm シリンダ数:2	回転速度	1000rpm
吐出し空気量	250L/min	空気タンク容量	99L
サイズ	1205(W)×515(D)×860(H)mm	重量	137kg
騒音値	82.7dB	エンジン	空冷低圧エンジン搭載形 自動アンローダ式、給油式
ガソリンエンジン(4サイクル)			
セル式バッテリー付き			
空気タンクを単胴形で容量を大きくしたため、一度に多量の空気を必要とする場合に有効			
コンパクト設計のため現場の運搬・移動が便利			
タイヤ充気・エアツール・建設機械等の電源のない現場工事及びサービスに最適			

※納入先にフォークリフトが必要な商品です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.