

品番：EA116HG-1

品名：AC100V/750W エアーコンプレッサー(タンク10L)



販売価格	79,500円(税抜)／87,450円(税込)		
カタログ価格	79,500円(税抜)／87,450円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/09/30 10:32現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1030ページ		



仕様

メーカー	京セラ	型番	ACP-60
電源	AC100V(50/60Hz)・0.75kw(1.0 HP)	使用最高圧力	0.78MPa(8kgf/cm ²)
吐出し空気量	60L/min(50Hz)、70L/min(60Hz)	空気タンク容量	10L
騒音	70dB(50Hz/60HZ)	サイズ	355×330×650mm
重量	22kg	空気取出口	カブラ1個(クイックジョイント)
1馬力パワーで静音性と軽量			
エアツール(エアタッカ・エア釘打機等)のエア供給に			
エア抜きが簡単なワンタッチドレンコック			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.