品番：EA116PN-16

品名：AC100V/0.37kW ｴｱｰｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ(ﾀﾝｸ39.5L/ﾍﾞﾙﾄｼ

販売価格	116,000円（税抜）／ 127,600円（税込）		
カタログ価格	116,000円（税抜）／127,600円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2025/07/27 01:59現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1030ページ		

仕様

メーカー	ナカトミ	型番	BCP-391
タンク容量	39.5L	重量	49kg
原動機定格出力	0.37kw(1/2HP)、AC100V(50/60Hz)	使用最高圧力	0.78MPa
吐出し空気量	0MPa時:116L/min(50Hz)、136L/min(60Hz)	騒音値	77dB
サイズ	770(W)×375(D)×660(H)mm	消費電力	850W(50Hz)、970W(60Hz)
吐出口	2口(圧力調整機付 1口)　RC1/4	電源コード長	約1.8m
付属品	消音器×2 RC1/4ソケット×2 コンプレッサーオイル×1	材質	スチール、樹脂
エアーを素早く充填させる2シリンダータイプ			
取っ手・ハンドル付きで楽に移動できます。			
ベルト駆動式のため、振動や衝撃が少なく、長寿命です。			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.