

品番：EA116PN-16A

品名：AC100V/0.37kW エアコンプレッサ-（タンク39.5L/ベルトシ



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 122,000円(税抜)／134,200円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 122,000円(税抜)／134,200円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/02/06 02:36現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ |                              |      |   |



こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。

仕様

|                            |                                     |         |                               |
|----------------------------|-------------------------------------|---------|-------------------------------|
| メーカー                       | ナカトミ                                | 型番      | BCP-391                       |
| タンク容量                      | 39.5L                               | 原動機定格出力 | 0.37kw(1/2HP)、AC100V(50/60Hz) |
| 消費電力                       | 850W(50Hz)、970W(60Hz)               | 使用最高圧力  | 0.78MPa                       |
| 吐出し空気量                     | 0MPa時:116L/min(50Hz)、136L/min(60Hz) | 吐出口     | 2口(圧力調整機付 1口) RC1/4           |
| 騒音値                        | 77dB                                | サイズ     | 770(W)×375(D)×660(H)mm        |
| 電源コード長                     | 約1.8m                               | 重量      | 49kg                          |
| 付属品                        | 消音器×2<br>RC1/4ソケット×2<br>コンプレッサオイル×1 | 材質      | スチール、樹脂                       |
| エアーを素早く充填させる2シリンダータイプ      |                                     |         |                               |
| 取っ手・ハンドル付きで楽に移動できます。       |                                     |         |                               |
| ベルト駆動式のため、振動や衝撃が少なく、長寿命です。 |                                     |         |                               |

