

品番：EA116PN-16B

品名：AC100V/0.37kW エアコンプレッサ-（タンク39.5L/ベルトシ



販売価格	127,000円(税抜) / 139,700円(税込)		
カタログ価格	127,000円(税抜) / 139,700円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/07/05 10:38現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。

この商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー	ナカトミ	型番	BCP-391
タンク容量	39.5L	原動機定格出力	0.37kw(1/2HP)、AC100V(50/60Hz)
消費電力	850W(50Hz)、970W(60Hz)	使用最高圧力	0.78MPa
吐出し空気量	0MPa時:116L/min(50Hz)、136L/min(60Hz)	吐出口	2口(圧力調整機付 1口) RC1/4
騒音値	77dB	サイズ	770(W)×375(D)×660(H)mm
電源コード長	約1.8m	重量	49kg
付属品	消音器×2 RC1/4ソケット×2 コンプレッサオイル×1	材質	スチール、樹脂

エアーを素早く充填させる2シリンダータイプ

取っ手・ハンドル付きで楽に移動できます。

ベルト駆動式のため、振動や衝撃が少なく、長寿命です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.