

品番 : EA116PN-21

品名 : AC100V/0.37kW エアコンプレッサ(タンク25L)



販売価格	73,200円(税抜) / 80,520円(税込)		
カタログ価格	73,200円(税抜) / 80,520円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/28 14:35現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0991ページ		



仕様

メーカー	ナカトミ	型番	CP-251
タンク容量	25L	重量	27kg
原動機定格出力	0.37kw(1/2HP)、AC100V(50/60Hz)	使用最高圧力	0.78MPa
吐出し空気量	0MPa時:103L/min(50Hz)、125L/min(60Hz)	騒音値	81dB
サイズ	580(W)×290(D)×630(H)mm	消費電力	930W(50Hz)、850W(60Hz)
吐出口	1口(圧力調整機付) PT1/4	電源コード長さ	約1.8m
材質	スチール、樹脂	付属品	PT1/4ソケット×1(本体装着済) 消音器×1 コンプレッサオイル×1

取っ手・ハンドル付きでラクラク移動。

一般家庭で使える単相100V電源仕様。

コンパクトで作業性抜群。DIY作業やカーメンテナンスに便利。

ハンドル付きで楽に移動できます。

代替品

--	--



品番 EA116SW-1

コメント 仕様をご確認ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.