

品番：EA116SK

品名：AC100V/0.75kw/50.60Hz エアコンプレッサ(タンク30L



販売価格	62,400円(税抜)／ 68,640円(税込)		
カタログ価格	62,400円(税抜)／68,640円(税込)		
在庫数	最新在庫: 61 (2025/09/30 12:02現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1030ページ		



仕様

メーカー	SIGNET(シグネット)	型番	65700
原動機定格出力	0.75kW(1HP)	使用最高圧力	0.78MPa
吐出し空気量	50Hz: 150L/min 60Hz: 165L/min	騒音値	72dB
サイズ	600(W)×350(D)×570(H)mm	タンク容量	30L
重量	15.8kg	電源	AC100V 50/60Hz
電流	6.8A(50Hz) 8.4A(60Hz)	消費電力	780W(50Hz) 800W(60Hz)
連続使用時間	最大10分	対応環境	温度: 5～40℃
防塵・防水性	IP20、非防水	接続口	Rc1/4ワンタッチカップラー エアーコック付
コード長	約2m		
塗装、エアーツール、空気入れ等に			
オイルレス			
アルミ製タンクでさびにくい。			
ハンドルと車輪がついて持ち運びがしやすい。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.