

品番 : EA116SW-1

品名 : AC100V/ 650W エアーコンプレッサー(25L/オイルレス)



販売価格	64,700円(税抜)／71,170円(税込)		
カタログ価格	64,700円(税抜)／71,170円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/14 02:36現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1030ページ		



仕様

メーカー	パオック	型番	SOL-0925
原動機定格出力	0.65kW/0.68kW(0.9HP)・ AC100V(50/60Hz)	消費電力	50Hz:650W 60Hz:680W
使用最高圧力	0.8MPa	再起動圧力	0.5MPa
回転速度	50Hz:1400/min 60Hz:1700/min	吐出し空気量	0MPa時:90L(50Hz)、100L(60Hz) 0.4MPa時:65L(50Hz)、75L(60Hz) 0.6MPa時:45L(50Hz)、55L(60Hz) 0.8MPa時:30L(50Hz)、35L(60Hz)
空気タンク容量	25L	吐出口径	R1/4"
騒音値	約60dB(エアフィルタ取付時)	サイズ	570(W)×330(D)×560(H) mm
重量	24kg	電源コード	1.9m
付属品	静音チューブ付エアフィルタ(吸気口用)×1、ワンタッチカプラソケット×1、パイプシール×1、取扱説明書		

給油不要のオイルレスタイプ

圧縮空気にオイルが混ざりにくくクリーンな圧縮空気をエアツールに供給できます

作動音が静かな静音タイプ

カプラーソケット付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.