

品番 : EA116SW-11

品名 : AC200V/ 3.6kw エアーコンプレッサー



販売価格	377,000円(税抜) / 414,700円(税込)		
カタログ価格	377,000円(税抜) / 414,700円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/15 13:28現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0992ページ		

こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。

この商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー	パオック	型番	AG-4578NTF
定格電圧	三相200V	定格周波数	50/60Hz
電動機定格出力	3600W	定格電流	50Hz...15A 60Hz...13A
使用最高圧力	約0.8Mpa	再起動圧力	0.6Mpa
吐出し空気量	吐出流量0.1MPa時50・60Hz(L/min):420・450 吐出流量0.4MPa時50・60Hz(L/min):315・345 吐出流量0.6MPa時50・60Hz(L/min):255・285 吐出流量0.8MPa時50・60Hz(L/min):195・225	騒音値	約76dB
吐出口径	R1/4"・R1/2" (2口)	重量	105kg
サイズ	1050(W)×600(D)×800(H)mm	タンク容量	78L
材質	タンク:スチール	付属品	ワンタッチカップラソケット(R1/4"・R1/2")

		エアフィルタ(吸気口用・取付済)×6 エアフィルタ用静音チューブ×6 パイプシール(シールテープ)
作動音が静かな静音タイプ		
オイルレスなのでメンテナンスが簡単		
オイルが混ざりにくいクリーンエア		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.