

品番 : EA116SW-2

品名 : AC100V/1150W エアーコンプレッサー(39L/オイルレス)



販売価格	95,200円(税抜)／104,720円(税込)		
カタログ価格	95,200円(税抜)／104,720円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/06 02:38現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0991ページ		



仕様

メーカー	パオック	型番	SOL-2039
原動機定格出力	1.15kW(1.5HP)/1.5kW(2.0HP)・AC100V(50/60Hz)	消費電力	50Hz:1150W 60Hz:1500W
使用最高圧力	0.8MPa	再起動圧力	0.5MPa
回転速度	50Hz:1400/min 60Hz:1700/min	吐出し空気量	0MPa時:160L(50Hz), 180L(60Hz) 0.4MPa時:125L(50Hz), 150L(60Hz) 0.6MPa時:105L(50Hz), 125L(60Hz) 0.8MPa時:85L(50Hz), 105L(60Hz)
空気タンク容量	39L	吐出口径	R1/4"
騒音値	約65dB(エアフィルタ取付時)	サイズ	680(W)×370(D)×730(H)mm
重量	38kg	電源コード	1.8m
付属品	静音チューブ付エアフィルタ(吸気口用)×2、ワンタッチカプラソケット×1、パイプシール×1、取扱説明書		

給油不要のオイルレスタイプ

圧縮空気にオイルが混ざりにくくクリーンな圧縮空気をエアツールに供給できます

作動音が静かな静音タイプ

カプラー・ソケット付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.