

品番：EA116SW-6

品名：AC100V/1100W エアコンプレッサ(30L)



販売価格	45,700円(税抜)／50,270円(税込)		
カタログ価格	45,700円(税抜)／50,270円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/05/05 17:43現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1031ページ		



仕様

メーカー	パオック	型番	RC-1530PA
原動機定格出力	1.1kW(1.5HP)・AC100V(50/60Hz)	消費電力	1100W
使用最高圧力	0.8MPa	再起動圧力	0.6MPa
吐出し空気量	0MPa時:115L(50Hz)・125L(60Hz) 0.4MPa時:85L(50Hz)・95L(60Hz) 0.6MPa時:70L(50Hz)・80L(60Hz) 0.8MPa時:50L(50Hz)・60L(60Hz)	空気タンク容量	30L
吐出口ねじ径	R1/4"	騒音値	約85dB(エアフィルタ取付時)
重量	27kg	サイズ	580(W)×360(D)×630(H)mm
電源コード	1.8m	付属品	エアフィルタ(吸気口用)×1、ワンタッチカプラソケット×1、オイルキャップ(本体取付済)×1、パイプシール×1、取扱説明書

1.5馬力モータ+30Lタンクで一般的なエアツールの使用に最適です。

カプラソケット付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

