

品番 : EA116SX

品名 : AC100V/220W ミニエアーコンプレッサー(5L/オイルレス)



販売価格	26,600円(税抜)／29,260円(税込)		
カタログ価格	26,600円(税抜)／29,260円(税込)		
在庫数	最新在庫: 13 (2025/12/18 19:10現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1030ページ		



## 仕様

メーカー	パオック	型番	MOL-0405PA
用途	タイヤの空気入れや掃除、ゴミの吹き飛ばし、汚れ落としなど各種エアツールへのエア供給に	定格圧力	AC100V
定格周波数	50/60Hz	定格消費電力	50Hz:220W 60Hz:260W
回転速度	50Hz:2900min-1 60Hz:3400min-1	使用最高圧力	0.7MPa
再起動圧力	0.5MPa	吐出し空気量	0.0MPa時:24L/min(50Hz), 26L/min(60Hz) 0.4MPa時:19L/min(50Hz), 21L/min(60Hz) 0.6MPa時:14L/min(50Hz), 17L/min(60Hz) 0.8MPa時:6L/min(50Hz), 11L/min(60Hz)
充填時間	50Hz:140秒 60Hz:130秒	タンク容量	5L
吐出口径	R1/4"	騒音値	約63dB(エアフィルタ取付時)
電源コード長	1.6m	連続使用時間	約30分(目安)
サイズ	340(W)×410(D)×330(H)mm	重量	10.7kg

材質	タンク:スチール	付属品	エアフィルタ(ヘッド側) ワンタッチソケット(RC1/4) シールテープ
軽量、小型で使いやすい			
オイルレスなのでメンテナンスが簡単			
オイルが混ざりにくいクリーンエアを供給			

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.