

品番：EA119-20

品名：5kg カルシウム・スケール洗浄剤(スタインAC)



販売価格	25,600円(税抜) / 28,160円(税込)		
カタログ価格	25,600円(税抜) / 28,160円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/03/14 03:47現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0045ページ		



酸性



仕様

PH	4.0	内容量	5kg
比重	1.18	洗浄時間	2~24時間
標準使用濃度	1~5%	金属腐食性	鉄、銅などに対して腐食性が極めて少ない
性状	淡黄色(液体)	対象	カルシウム系主体のスケール
液性	酸性		

中性タイプのカルシウム系スケール洗浄剤

運転中の洗浄も可能

希釈して使用するため、使用時は中性になります。

カルシウム系スケールの溶解力が優れています。

使用量が少なく、洗浄作業が簡単です。

<中和処理>

洗浄廃液は中和する必要はありません。しかし、養魚池、農業用水路、飲料水源地への直接放流は避けてください。

<洗浄後の水処理>

洗浄後は再度スケールが付着しないよう水処理剤(タッチレスレジ)を使用下さい。

<洗浄時の注意事項>

1. 洗浄剤はスケールに適合したものを選定してください。

2.排水後は系内を必ず水洗した後、その後の腐食・赤水、スケールの再付着を防止するため、水処理（予防処置）を実施してください。

<使用上の注意事項>

- 1.飲料水には使用しないで下さい。
- 2.安全性の高い洗浄剤ですが、取扱いには保護メガネ及びゴム手袋等の保護具を着用して、眼や皮膚に直接触れないよう注意して下さい。
- 3.皮膚や衣類に触れたら直ちに水で洗って下さい。万一、眼にはいった時は直ちに大量の水で洗眼し、医師の手当てを受けて下さい。
- 4.空調機等運転中に洗浄する場合は飛散水がかからないよう注意して下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.