

品番：EA119-26


品名：10kg 冷温水配管腐食防錆剤(ホ°リレート)



販売価格	29,900円(税抜)／ 32,890円(税込)		
カタログ価格	29,900円(税抜)／32,890円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/05/19 14:26現在)		
商品入数	1	販売単位	缶
カタログページ	0046ページ		



アルカリ性



項目	値
比重	1.10
pH	8.3
主成分	無機塩類、防錆剤、消泡剤

仕様

PH	8.3(0.5%水溶液)	内容量	10kg
比重	1.10	標準使用量	0.5～1.0%
液性	アルカリ性	主成分	無機塩類、防錆剤、消泡剤
性状	透明(液体)		
低リンタイプの冷温水(5～80℃)用の防錆剤です。			
冷温水系統に使用されている各種金属の表面に保護皮膜を形成し、錆の発生を防止します。			
錆の発生による熱交換率低下を防ぎますので、省エネルギーに役立ちます。			
〈使用方法〉 ・冷温水の保有水量に対して本剤を0.5～1%投入してください。 ・薬剤が均一になるまで冷温水を循環(1時間程度)してください。 ・冷温水が鉄分で赤色(1mg/L以上)の状態であれば水の入れ替えを行うか、または化学洗浄後に本剤を所定量投入してください。 ・6ヶ月毎に冷温水を交換するか、または定期的に水質分析を行い、低下した薬剤濃度分を追加投入してください。追加投入する場合であっても、冷温水は最長2年で交換してください。 ・他社品の防錆剤と混合して使用しないでください。			
〈洗浄時の注意事項〉 1.洗浄剤はスケールに適合したものを選定してください。 2.排水後は系内を必ず水洗した後、その後の腐食・赤水、スケールの再付着を防止するため、水処理(予防処置)を実施してください。			

