

品番：EA122A

品名：エンジンクリーナー(270mmノズル)



販売価格	7,070円(税抜) / 7,777円(税込)		
カタログ価格	7,070円(税抜) / 7,777円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2025/07/21 05:00現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1051ページ		



仕様

メーカー	栗田製作所	型番	EC100
用途	防錆剤や洗浄液の散布に	仕様	液量調整タイプ
吹付け空気圧力	0.4MPa	最高使用圧力	0.7MPa
吸上量	0.36L/min	ノズル長	270mm
全長	425mm	穴径	3mm
本体材質	アルミダイカスト	取付ねじ	G1/4"
使用コンプレッサー	0.75~1.12kw	付属品	φ6×4mm 吸上げホース1.5m(ストレーナー付) タケノコ(外径:8.7mm)、袋ナット(対辺:15mm)

液体の量を調整するバルブ付(圧縮空気のみにする事はできません)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.