

品番 : EA122VB-10

品名 : バキュームクリーナー(ニア式)



販売価格	6,670円(税抜) / 7,337円(税込)		
カタログ価格	6,670円(税抜) / 7,337円(税込)		
在庫数	最新在庫: 71 (2025/12/17 18:28現在)		
商品入数	1	販売単位	組
カタログページ	1051ページ		



布バッグは2層構造で耐久性が高いです

#### 仕様

全長	145mm	エアー消費量	420L/min
使用コンプレッサー	1.5kw以上	付属品	<ul style="list-style-type: none"><li>・ノズル: 120mm □40×60</li><li>・パイプ: 207mm φ30mm</li><li>・細口ノズル: 237mm □15×50</li><li>・ポイントノズル: 125mm φ5mm</li><li>・ホース: φ35×1380mm</li><li>・止めバンド×2</li><li>・布バッグ: 245×156mmジッパー付</li></ul>
高さ	130mm(本体のみ)	重量	750g(袋含み) 288g(ガンのみ)
取付ねじ (吸入口)	Rc(PT)1/4"	使用圧力	0.62Mpa
本体材質	アルミ、ABS(樹脂)		
プラグ付			
本体、ホース、布バッグを装着する時は必ず 止めバンドでしっかり固定してください。			
布バッグは2層構造で耐久性が高いです。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.