

品番 : EA122VH-11

品名 : ブロワー&バキュームクリーナー(ニア-式)



販売価格	9,280円(税抜) / 10,208円(税込)		
カタログ価格	9,280円(税抜) / 10,208円(税込)		
在庫数	最新在庫: 56 (2025/12/17 22:04現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	1051ページ		



仕様

サイズ(W×D×H)mm	147.3×41.8×162.5	使用圧力	0.63~0.8MPa
エアー消費量	250L/min	ホース長	290~820mm(伸縮式フレキシブルホース)
吸入口	Rc(PT)1/4"	付属品	ブラシ、ノズル2個、延長ノズル、ホースクランプ、集塵袋
使用コンプレッサー	2.2kW以上	重量(g)	700(アクセサリー含む)
ダストバック接続口の口径	30mm	プラグ有無	有り

本体のスイッチでブロワーとバキュームの切替えが出来ます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.