

品番：EA122VJ-10

品名：エアー式乾湿両用掃除機(ストッパ°-付)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 110,200円(税抜) / 121,220円(税込) | | |
| カタログ価格 | 110,200円(税抜) / 121,220円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/05/04 23:50現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 1011ページ | | |



オイルや切粉などを回収できるペール缶掃除機
届いたら直ぐに使用できるセット品です

仕様

| | | | |
|--------|-------------------------------|----------|---|
| メーカー | アクアシステム | 型番 | APPQO550-SET |
| 用途 | 火気厳禁(防爆)エリアでの清掃、液体や切粉などの回収作業に | 仕様 | エアー式 |
| 最大吸入量 | 80L/min | 空気消費量 | 525L/min |
| 使用可能粘度 | 3,000cP | 推奨供給圧力 | 0.4~0.6MPa |
| 吸入揚程 | 2m | オイルストッパー | 有 |
| ホース長 | 2m | 材質 | 本体:アルミニウム/SUS パッキン:NBR ホース:PVC |
| 重量 | 12kg | 付属品 | ペール缶、固定バンド、キャリー、主ノズル、角ノズル、T形ノズル、フィルタセット |

回収専用(一般油・オイル・切粉など)

電気ではなくエア駆動のため連続して使用でき、現場でオイルはもちろん、火気厳禁(防爆)エリアでも漏電せず安心

5馬力(3.75kw)以上のエアコンプレッサで使用可能

液体満タン時の自動ストップ機能付。

本体丸洗い可能。

エアカプラ30PM付き

※粉塵爆発を起こす危険性のあるもの、引火性液体にはご使用いただけません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.