

品番：EA122VJ-12

品名：エアー式乾湿両用掃除機(ストッパ°-付)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 87,500円(税抜) / 96,250円(税込) | | |
| カタログ価格 | 87,500円(税抜) / 96,250円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 3 (2026/03/26 10:58現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 1011ページ | | |



オイルや切粉などを回収できるペール缶掃除機
現場清掃に便利な乾湿両用!

仕様

| | | | |
|-----------|-------------------------------|----------|--|
| メーカー | アクアシステム | 型番 | APPQO600 |
| 用途 | 火気厳禁(防爆)エリアでの清掃、液体や切粉などの回収作業に | 仕様 | エアー式 |
| 最大吸入量 | 90L/min | 空気消費量 | 475L/min |
| 使用可能粘度 | 3,000cP | 推奨供給圧力 | 0.4~0.6MPa |
| 吸入揚程 | 2m | オイルストッパー | 有 |
| ホース長 | 2m | 材質 | 本体・ノズル:アルミニウム/SUS パッキン:NBR ホース:PVC |
| 重量 | 5.6kg | 付属品 | 主ノズル、角ノズル |
| 使用コンプレッサー | 3.75kW | | |

回収専用(一般油・オイル・切粉など)

電気ではなくエア駆動のため連続して使用でき、現場でオイルはもちろん、火気厳禁(防爆)エリアでも漏電せず安心

市販の20Lのペール缶に乘せるだけ。

液体満タン時の自動ストップ機能付。

サイレンサー装備で低騒音

ホースの取り回しが楽なスイベル継手付き

5馬力(3.75kw)以上のエアコンプレッサで使用可能

エアカプラ30PM付き

本体丸洗い可能。

※粉塵爆発を起こす危険性のあるもの、引火性液体にはご使用いただけません。

※ペール缶は別売です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.