


品番：EA122VJ-3

品名：エア一式乾湿両用掃除機(ストッパ°-付)



販売価格	93,000円(税抜) / 102,300円(税込)		
カタログ価格	93,000円(税抜) / 102,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/07/04 01:38現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1011ページ		



灯油・軽油・オイル・切粉などを回収できるパール缶掃除機  
現場清掃に便利な乾湿両用!

#### 仕様

メーカー	アクアシステム	型番	APPQO400G
用途	火気厳禁(防爆)エリアでの清掃、液体や切粉などの回収作業に	仕様	エア一式
最大吸入量	60L/min	空気消費量	315L/min
使用可能粘度	3,000cP	推奨供給圧力	0.4~0.6MPa
吸入揚程	2m	使用可能オイル粘度	3000cP
オイルストッパー	有	ホース長	2m
材質	本体・ノズル:アルミニウム/SUS パッキン:NBR ホース:耐油PVC	重量	4.9kg
使用コンプレッサー	2.25kW		

灯油・軽油も回収できる耐油ホース仕様。

回収専用(灯油・軽油・一般油・オイル・切粉など)

電気ではなくエア駆動のため連続して使用でき、現場で灯油・軽油はもちろん、火気厳禁(防爆)エリアでも漏電せず安心

市販の20Lパール缶に乗せるだけ。

3馬力(2.25kw)以上のエアコンプレッサで使用可能

液体満タン時の自動ストップ機能付。

本体丸洗い可能。

※ペール缶は別売です。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.