

品番：EA122VJ-6

品名：エアー式掃除機(ストッパ°-無)



販売価格	56,200円(税抜) / 61,820円(税込)		
カタログ価格	56,200円(税抜) / 61,820円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/04 03:47現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1011ページ		



オイルや切粉などを回収できるペール缶掃除機
乾湿両用のため現場清掃に便利

仕様

メーカー	アクアシステム	型番	APPQO550S
用途	火気厳禁(防爆)エリアでの清掃、液体や切粉などの回収作業に	仕様	エアー式
最大吸入量	80L/min	空気消費量	525L/min
使用可能粘度	3,000cP	推奨供給圧力	0.4~0.6MPa
吸入揚程	2m	オイルストッパー	無
ホース長	2m	材質	本体・ノズル:アルミニウム/SUS パッキン:NBR ホース:PVC
重量	4.8kg	使用コンプレッサー	3.75kW

回収専用(一般油・オイル・切粉など)

電気ではなくエア駆動のため連続して使用でき、現場でオイルはもちろん、火気厳禁(防爆)エリアでも漏電せず安心

5馬力(3.75kw)以上のエアコンプレッサーで使用可能

液体満タン時の自動ストップ機能なし。

市販の20Lペール缶に乗せるだけ。

エアカプラ30PM付き

本体丸洗い可能。

※粉塵爆発を起こす危険性のあるもの、引火性液体にはご使用いただけません。

※ペール缶は別売です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.