

品番：EA123AB-41

品名：2.0mm穴 エア-フローガン(流量調整式・プラグ付)



販売価格	3,350円(税抜) / 3,685円(税込)		
カタログ価格	3,350円(税抜) / 3,685円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/26 21:19現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	1005ページ		



ポイントノズル



仕様

適用流体	圧縮空気	最高使用圧力	1.2MPa
使用温度範囲	-20℃~100℃	ホース取付ねじ	G1/4"
ノズル取付ねじ	M12×1.25	ノズル穴径	2mm
本体全長	140mm	幅	77mm
材質	本体:アルミ ノズル:スチール		
ポイントノズル			
ハンドルの握り加減で流量調節が可能			
プラグ付き			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.