

品番：EA123AB-51P

品名：6.0穴x95mm エア-ブローガン(ベントノズル・プラグ付)



販売価格	3,580円(税抜) / 3,938円(税込)		
カタログ価格	3,580円(税抜) / 3,938円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/03/27 06:35現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	1005ページ		



仕様

適用流体	圧縮空気	最高使用圧力	1.0MPa
使用温度範囲	-15℃~70℃	ホース取付ねじ	G1/4"
ノズル取付ねじ	M12×1.25	全長	164mm
幅	200mm	ノズル長	95mm
ノズル穴径	6mm	重量	110g
材質	ボディ:樹脂 ノズル:スチール		
人口工学に基づいた握りやすいハンドル			
ねじ取付部は真鍮製になっている為プラグ等をしっかり取り付けできます			
わずかな操作力で噴射量を正確に調整可能			
プラグ付き			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.