

品番：EA123AB-52

品名：12穴x70mm エアーブローガン(増量ノズル)



販売価格	2,960円(税抜) / 3,256円(税込)		
カタログ価格	2,960円(税抜) / 3,256円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2025/07/18 02:22現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1046ページ		



カタログ訂正 25/06/25 ●ノズル穴径 誤:7mm 正:12mm (No.56 1157)

仕様

ホース取付ねじ	G1/4"	ノズル取付ねじ	M12×1.25
全長	140mm	幅	168mm
ノズル長	70mm	ノズル穴径	12mm
重量	110g	材質	ボディ:樹脂 ノズル:複合材料
最高使用圧力	1.0MPa	使用温度範囲	-15℃~70℃
用途	圧縮空気		
増量ノズル仕様			
ねじ取付部は真鍮製になっている為プラグ等をしっかり取り付けできます			
わずかな操作力で噴射量を正確に調整可能			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.