

品番：EA123AB-52P

品名：12穴x70mm エア・ブローガン(增量ノズル・プラグ付)



販売価格	3,370円(税抜) / 3,707円(税込)		
カタログ価格	3,370円(税抜) / 3,707円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/27 10:22現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	1005ページ		



#### 仕様

適用流体	圧縮空気	最高使用圧力	1.0MPa
使用温度範囲	-15℃~70℃	ホース取付ねじ	G1/4"
ノズル取付ねじ	M12×1.25	全長	140mm
幅	168mm	ノズル長	70mm
ノズル穴径	12mm	重量	110g
材質	ボディ:樹脂 ノズル:複合材料		

#### 增量ノズル仕様

ねじ取付部は真鍮製になっている為プラグ等をしっかり取り付けできます

わずかな操作力で噴射量を正確に調整可能

プラグ付き

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.