

品番：EA123AC-31A

品名：173mm エアーブローガン(ナイロン毛・ブラシ付)



販売価格	6,600円(税抜) / 7,260円(税込)		
カタログ価格	6,600円(税抜) / 7,260円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/09/11 06:52現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1049ページ		



仕様

メーカー	近畿製作所	型番	K-BBD-W
エアー量	100L/min	使用流体	圧縮空気
使用圧力	0.4MPa	最高使用圧力	1.0MPa
使用温度範囲	-10~80℃	全長	173mm
毛丈	25mm	植込数	20ヶ所
取付ねじ	G 1/4"	本体材質	アルミ・真鍮・ゴム
ブラシ材質	ナイロン200	重量	99g

エアーだけでは困難な付着物のブローに最適

ブラッシングとブローの2役

耐摩耗性、弾力性、柔軟性に富み、長期間使用に耐える

洗浄、搬送払い等ブラシ毛材として一番ポピュラー

ガラス、鉄、非鉄、木工、製紙、印刷、紡績、洗浄、洗瓶に

プラグ付き

<ナイロン200の特性>

吸水率が極めて小さいため、硬さや寸法変化、薬液による影響が少ない

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.