

品番：EA123AC-36

品名：エアーブローガン(標準ノズル・スライドスイッチ)

	販売価格	2,900円(税抜)／3,190円(税込)		
	カタログ価格	2,900円(税抜)／3,190円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 2 (2025/06/26 02:57現在)		
	商品入数	1	販売単位	個
カタログページ		1049ページ		



仕様

メーカー	近畿製作所	型番	K-CPD-00
ノズル仕様	5穴(標準ノズル)	ノズル接続ねじ	G 1/8"
最高使用圧力	1.0MPa	設定圧力範囲	0～1.0MPa
適用流体	空気	エアー量	100L/min(0.4MPa時)
騒音値	77dB(0.4MPa時)	使用温度	－10～60℃
全長	93mm	ノズルの長さ	16mm
重量	70g	材質	真鍮、アルミ、ゴム(NBR)
グリップにスライド機構が付いており、スライドさせる事でエアーのON/OFF、エアーの流量調節、引金・ボタン等のトルクストレスが無く、ポイント流量設定による固定ブローが可能になります。			
抜群のハンドリング			
スライドで流量調節可能			
とにかく軽量			

