

品番：EA123AC-37

品名：エアブローガン(広範囲ノズル・スライドスイッチ)



販売価格	4,600円(税抜) / 5,060円(税込)		
カタログ価格	4,600円(税抜) / 5,060円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/06/25 21:09現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1049ページ		



仕様

メーカー	近畿製作所	型番	K-CPD-α
ノズル仕様	広範囲型ノズル	ノズル接続ねじ	G 1/8"
最高使用圧力	1.0MPa	設定圧力範囲	0~1.0MPa
適用流体	圧縮空気	エア一量	353L/min(0.4MPa時)
騒音値	75dB(0.4MPa時)	使用温度	-10~60℃
全長	121mm	重量	105g
材質	真鍮、アルミ、ゴム(NBR)		

グリップにスライド機構が付いており、スライドさせる事でエアのON/OFF、エアの流量調節、引金・ボタン等のトルクストレスが無く、ポイント流量設定による固定ブローが可能になります。

抜群のハンドリング

スライドで流量調節可能

とにかく軽量

ノズルは広範囲に柔らかくブローします。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

