品番: EA123AD-3

品名: 2.0mm穴 エアーブローガン(8.5mm雌ネジステム)



販売価格	2,340円 (税抜)/ 2,574円(税込)				
カタログ価 格	2,340円(税抜)/2,574円(税込)				
在庫数	最新在庫: 5 (2025/11/19 11:03現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1047ページ				





仕様

メーカー	栗田製作所	型番	AG50
使用圧力	0.7MPa	エア一量	145L/min
ノズル取付ねじ	G1/8"	ホース取付ねじ	G1/4"
タケノコ径	8.7mm	穴径	2mm
ノズル長	28mm	本体材質	アルミダイカスト

エアー流量調整付き

ノズルのローレット部を閉めるとエア流量が多くなり、緩めると少なくなります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.