


品番：EA123AE-8

品名：2.0穴x300mm エア-ブローガン(流量調整付・STEM付)




|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 5,550円(税抜) / 6,105円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 5,550円(税抜) / 6,105円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/05/02 12:36現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ |                              |      |   |



#### 仕様

|   |          |       |        |
|---|----------|-------|--------|
| メーカー  | 栗田製作所    | 型番    | GT50L  |
| 穴径  | 3mm      | 使用圧力  | 0.7MPa |
| エアー量  | 135L/min | タケノコ径 | 8.5mm  |
| 本体材質  | アルミダイカスト | ノズル長  | 300mm  |
| ノズル取付ねじ   | G1/8"    |       |        |
| エアー流量調整付<br>ノズルのローレット部を閉めればエアー流量が多くなり緩めると少なくなります。 |          |       |        |
| 吊り下げ用   |          |       |        |

#### 代替品

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
|  | 品番 EA123AE-14<br>コメント 吊下げ式ではありません |
|--|-----------------------------------|

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

