

品番：EA123AM-2H

品名：エアブローガン(増量ノズル・5mﾌﾞﾗｸﾞ付ホｰｽ)



販売価格	8,410円(税抜)／9,251円(税込)		
カタログ価格	8,410円(税抜)／9,251円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/06/03 07:42現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	1006ページ		



仕様

メーカー	栗田製作所	型番	AG45LP
ノズル口径	2.5mm	噴出口径	9mm
ノズル長	39mm	エア一量	590L/min
ノズル取付ねじ	G1/8"	ホースサイズ	8×5mm
ホース全長	5m	使用範囲	3.0m
常用圧力	0.7MPa	材質	本体:アルミダイカスト(クロムメッキ) ノズル:真鍮(クロムメッキ) ホース:ウレタン樹脂
レバー付き			
プラグ付き			
横穴から空気を吸い込んで円錐状に噴射するノズル			
通常ノズルに比べて約3.5倍の風量が得られます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.