

品番：EA123AM-2H

品名：エアブローガン(増量ノズル・5mﾌﾞﾗｸﾞ付ホｰｽ)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格 | 8,410円(税抜)／9,251円(税込) | | |
| カタログ価格 | 8,410円(税抜)／9,251円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 4 (2026/04/13 09:36現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St |
| カタログページ | 1006ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------------------------|--------|--------|---|
| メーカー | 栗田製作所 | 型番 | AG45LP |
| ノズル口径 | 2.5mm | 噴出口径 | 9mm |
| ノズル長 | 39mm | エア一量 | 590L/min |
| ノズル取付ねじ | G1/8" | ホースサイズ | 8×5mm |
| ホース全長 | 5m | 使用範囲 | 3.0m |
| 常用圧力 | 0.7MPa | 材質 | 本体:アルミダイカスト(クロムメッキ) ノズル:真鍮(クロムメッキ) ホース:ウレタン樹脂 |
| レバー付き | | | |
| プラグ付き | | | |
| 横穴から空気を吸い込んで円錐状に噴射するノズル | | | |
| 通常ノズルに比べて約3.5倍の風量が得られます。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.