

品番：EA123BE-1

品名：2.0mm穴 エアーブローガン(流量調節付)



販売価格	2,330円(税抜)／2,563円(税込)		
カタログ価格	2,330円(税抜)／2,563円(税込)		
在庫数	最新在庫: 14 (2025/05/18 19:27現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1049ページ		



仕様

使用流体	圧縮空気	ノズル長	22mm
穴径	2mm	重量	251g
エアー量	145L/min(0.5MPa)	使用圧力	1.0MPa
最高使用圧力	1.5MPa	使用温度範囲	0～60℃
材質	本体:アルミダイカスト(ニッケルメッキ)、ノズル:真鍮(ニッケルメッキ)、プラグ:鋼鉄(クロムメッキ)	用途	切粉、粉塵、ごみ、水滴などの除去
プラグ付			
本体に流量調整器を内蔵のため、手元で任意の噴出空気量に調整できます。			
ワンタッチでエアーの接続ができるプラグ仕様です。			
長時間使用しても疲れにくい引金式です。			
ノズル取付ねじ	G1/8"		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.