

品番 : EA123BE-2

品名 : 3.0穴x100mm エアブローガン(流量調節付)



販売価格	2,920円(税抜) / 3,212円(税込)		
カタログ価格	2,920円(税抜) / 3,212円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2025/05/18 16:39現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1049ページ		



#### 仕様

使用流体	圧縮空気	ノズル長	100mm
穴径	3mm	重量	275g
エア一量	280L/min(0.5MPa)	使用圧力	1.0MPa
最高使用圧力	1.5MPa	使用温度範囲	0~60℃
材質	本体:アルミダイカスト(ニッケルメッキ)、ノズル:鉄(クロムメッキ)、プラグ:鋼鉄(クロムメッキ)	用途	切粉、粉塵、ごみ、水滴などの除去
プラグ付			
本体に流量調整器を内蔵のため、手で任意の噴出空気量に調整できます。			
ワンタッチでエアの接続ができるプラグ仕様です。			
長時間使用しても疲れにくい引金式です。			
ノズル取付ねじ	G1/8"		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.