

品番：EA123BG-2

品名：2.0mm穴 エアーブローガン(2.0mウレタンホース付)



販売価格	5,920円(税抜)／6,512円(税込)			
カタログ価格	5,920円(税抜)／6,512円(税込)			
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/29 05:38現在)			
商品入数	1	販売単位	St	
カタログページ	1008ページ			



仕様

最大使用圧力	1.0MPa	ノズル穴径	2.0mm
ノズル長	22mm	エアー量	145L/min
エアー流量調整の有無	有	サイズ	ホース:5mm×8mm
材質	本体:アルミダイカスト ホース:ウレタン	備考	使用範囲:2m
プラグ付			
空気量調節付ダスターガンで任意の噴出空気量に調節でき、スイベル金具付によりホースのねじれを防止します。			
ノズル接続ねじ	G(PT)1/8"	ホース接続ねじ	G(PT)1/4"

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.