

品番：EA123BG-6

品名：2.0mm穴 エアーブローガン(6.0mウレタンホース付)



販売価格	6,820円(税抜)／7,502円(税込)			
カタログ価格	6,820円(税抜)／7,502円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/29 05:37現在)			
商品入数	1	販売単位	St	
カタログページ	1008ページ			



仕様

最大使用圧力	1.0MPa	ノズル穴径	2.0mm
ノズル長	22mm	エアーク量	145L/min
エアーク流量調整	有	サイズ	ホース: 5(内径)×8(外径)mm
使用範囲	6m		
プラグ付			
材質	本体:アルミダイカスト ホース:ウレタン		
空気量調節付ダスターガンで任意の噴出空気量に調節でき、スィベル金具付によりホースのねじれを防止します。			
ノズル接続ねじ	G(PT)1/8"	ホース接続ねじ	G(PT)1/4"

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.