

品番：EA123CH-11B

品名：60- 600kPa タイヤゲージ &チャック(乗用車・バン用)



販売価格	38,100円(税抜) / 41,910円(税込)		
カタログ価格	38,100円(税抜) / 41,910円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/07/08 09:10現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0299ページ		



各種が差し
幅広い車種に対応可能
φ16.5mm
ソケットチャック
取付可能



高精度・高品質



1台3役！測・充・排



暗闇で光る発光板



測定・充てん・排気の1台3役！
信頼の日本製により高精度・高品質

仕様

メーカー	旭産業	型番	AGE-600R-F48
商品名	ゲージボタルEX600	用途	乗用車やバンのタイヤ空気圧の管理に
適合車種	乗用車・バン	適応タイヤ	シングルタイヤ
測定範囲	60~600kPa	最小目盛	10kPa
測定精度	±10kPa	ホース長	500mm
チャック全長	95mm	一次側接続口	エアープラグ
チャック側接続ねじ	メネジG1/4	チャック先端	シングルチャック(ワンタッチ仕様)
サイズ	(W)102×(H)93×(L)735mm	重量	660g

ソケットチャックはバルブをロックできる爪が付いているため手離し作業が可能です。

ソケットチャックの先端がφ16.5mmと細く幅広い車種に対応可能。

グリップとレバーの距離を短縮する事で女性でも握りやすく、長時間作業でも疲れにくい曲がりロングレバー

内部機能の改良により空気充てん時のレバーを握る力が従来品比で60%軽減され、腱鞘炎の防止にも。

文字サイズを見直し50kpaごとの目盛位置に○印と△形状にする事で指針が判断しやすくなりました。

光が少ない場所でも正確に目盛を読むことができる蓄光目盛板を採用しました。

ホース両端に360°回転する継手を使用したねじれ解消ホースで操作性向上。

※バルブステム長さが9mm以下のバルブはご使用できない場合があります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.