


品番：EA123CH-16

品名：120-1200kPa タイヤゲージ & チャック(ISOホイール用)



販売価格	36,300円(税抜) / 39,930円(税込)		
カタログ価格	36,300円(税抜) / 39,930円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/07/08 08:34現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0299ページ		



測定・充てん・排気の1台3役!
信頼の日本製により高精度・高品質

仕様

メーカー	旭産業	型番	AGE-ISOR
商品名	ゲージボタルEX1200	用途	トラック・バスのタイヤ空気圧の管理に
適合車種	トラック・バス	適応タイヤ	シングルタイヤ・ダブルタイヤ
測定範囲	120~1200kPa	最小目盛	20kPa
測定精度	±20kPa	ホース長	500mm
チャック全長	460mm	一次側接続口	エアープラグ
チャック側接続ねじ	メネジG1/4	チャック先端	ダブルチャック(ISO対応)
サイズ	(W)102×(H)93×(L)1140mm	重量	805g

先端が小型でロング仕様のため飾り窓の小さいISOアルミホイールに最適。
※2009年10月以降に新車登録された「ポスト新長期規制適合車」に対応。

グリップからレバーまでの距離を短縮し、女性も握れる形状にしました。

内部機能の改良により空気充てん時のレバーを握る力が従来品比で60%軽減され、腱鞘炎の防止にも。

文字サイズを見直し50kpaごとの目盛位置に○印と△形状にする事で指針が判断しやすくなりました。

蓄光目盛板を従来の薄緑色からより白色になって見やすくなりました。

両端に回転継手を使用することでホースが360°回転するため、ねじれにくい。

手持ち保持型なのでダブルタイヤ内輪(内側タイヤ)に使用する際はしっかりと押し付け、外輪(外側タイヤ)の場合は引き付けを確実に行ってください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.