品番: EA123CJ-3

品名:50-1200kpa タイヤチャック&ゲージ(ダブルチャック)



販売価格	15,500円 (税抜)/ 17,050円(税込)				
カタログ価 格	15,500円(税抜)/17,050円(税込)				
在庫数	最新在庫: 14 (2025/11/05 21:11現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	0303ページ				











仕様

用途	乗用車・トラック・バスのタイヤ空気圧 計測	測定範囲	50~1200kPa
測定最小目盛	10kPa	チャックタイプ	ダブルチャック
ホース長	290mm	サイズ	外径:80mm、全長:630mm
重量	650g	付属品	クリップチャック、エアープラグ

タイヤ空気圧チェック・点検に! 簡単レバーで1台3役!

測定:チャックをタイヤバルブに押しあてると測定。

増圧:チャックをタイヤバルブに押しあて、レバーをいっぱいに握ると増圧。 減圧:チャックをタイヤバルブに押しあて、レバーを半分ほど握ると減圧。

簡単レバー操作でタイヤ空気圧の測定、増圧、減圧が可能

アルミホイールなどの狭い箇所でも計れる小口径ダブルチャック

エラストマー樹脂グリップ、ラバー保護付

ラバーカバー部に引掛け穴付

万が一精度に誤差が生じてしまった場合はゲージ上部の精度補正ネジを使用して指針の誤差を補正することができます。