

品番：EA123EB-2

品名：2.0穴x100-150mm エアードスターガン(伸縮ノズル)




販売価格	3,470円(税抜) / 3,817円(税込)		
カタログ価格	3,470円(税抜) / 3,817円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/04/29 21:25現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1007ページ		



仕様

最大使用圧力	1.0MPa	穴径	2mm
エアーク量	125L/min	ノズル長	100~150mm(伸縮式)
ノズル取付ねじ	G1/8"	ホース取付ねじ	G1/4"
本体材質	アルミダイカスト	重量	254g
レバー式ハンドル			
プラグ付き			

代替品

	品番	EA123EB-12
	コメント	ノズル長:230-380mm

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.