

品番：EA123SA

品名：2.0穴x 60mm/G 1/4" エア-ブローガン(エアカーテン付)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 6,270円(税抜) / 6,897円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 6,270円(税抜) / 6,897円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 5 (2026/05/27 00:09現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1009ページ                      |      |   |



#### 仕様

|         |        |      |          |
|---------|--------|------|----------|
| 最大使用圧力  | 1.0MPa | エア一量 | 450L/min |
| ホース取付ねじ | G1/4"  | 穴径   | 2mm      |
| ノズル長    | 61mm   | 騒音値  | 82dB     |
| 全長      | 168mm  | 本体材質 | ポリアミド樹脂  |
| 重量      | 119g   |      |          |

直径20mmのエアカーテンを作り、チリや埃のはね返りを防いで事故を防ぎます。

手にフィットし長時間の作業でも疲れのない軽量・エルゴノミクス(人間工学)形状

油手でも滑りにくい表面処理を施しています。

※プラグは付いていません。

#### 代替品

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
|  | 品番 EA123KC-1A<br>コメント シールド付/プラグ付 |
|--|----------------------------------|

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.