


品番：EA123SA-1

品名：2.0穴x 60mm エア・ブローガン(プラグ付・エアカーテン)



販売価格	6,480円(税抜) / 7,128円(税込)		
カタログ価格	6,480円(税抜) / 7,128円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/26 23:11現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1009ページ		



#### 仕様

最大使用圧力	1.0MPa	エア一量	450L/min
ホース取付ねじ	G1/4"	穴径	2mm
ノズル長	61mm	騒音値	82dB
全長	168mm(本体のみ)	本体材質	ポリアミド樹脂
重量	119g(本体のみ)		

直径20mmのエアカーテンを作り、チリや埃のはね返りを防いで事故を防ぎます。

手にフィットし長時間の作業でも疲れにくい軽量・エルゴノミクス(人間工学)形状

油手でも滑りにくい表面処理を施しています。

プラグ付き

#### 代替品

	<p>品番 EA123KC-1A</p> <p>コメント 仕様ご確認ください。</p>
--	---

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.