


品番 : EA124BA-1B

品名 : 6.5mmx20m エアー ホースリール(ウレタン製)



販売価格	40,100円(税抜) / 44,110円(税込)		
カタログ価格	40,100円(税抜) / 44,110円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/13 21:18現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1054ページ		



使いやすく軽量コンパクト!

仕様

メーカー	ハタヤリミテッド(HATAYA)	型番	UDN-202
メーカー商品名	ナラシマキエヤーリール	用途	コンプレッサーから離れた場所でエア工具を使用できます
使用圧力	1.5MPa(15kgf/cm ²)	ホース径	内径:6.5mm 外径:10mm
ホース長	1次ホース:2m 2次ホース:20m	ホース材質	編糸補強1Bブレード入ソフトポリウレタン
取付金具(一次側)	1/4ページプラグ	取付金具(二次側)	1/4ワンタッチロック付カプラ
サイズ	(W)330×(D)402×(H)364.5mm	重量	6.5kg

異物の巻き込みや粉じんの混入を防ぐスケルトン保護カバー付き

耐摩耗性に優れたエンプラス樹脂製ガイド&ローラー付き

持ち運びに便利な折りたたみ式ハンドル

ホースは巻きグセが少なく冬場でも柔軟性を保持するソフトウレタンホース

ホースに手を添えずに、ハンドルを回すだけでスムーズに巻き取れるナラシマキガイド

取り外し時の反動と不快音を抑えるページプラグ付です。

サビに強い、黄銅製スイベルジョイント採用

交差巻き取り式でホースのたるみを防ぎます。

安定感のある三角形状フレーム

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.