

品番：EA124BA-2B

品名：8.5mmx20m エアーホースリール(ウレタン製)



販売価格	46,900円(税抜) / 51,590円(税込)		
カタログ価格	46,900円(税抜) / 51,590円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/17 13:13現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1013ページ		



● 取付金具は、ワンタッチロック付プラグで、ワンタッチで取り外し可能。反動を抑えるパーズプラグ付です。



一次側接続部




● 取付金具は、ワンタッチロック付プラグで、ワンタッチで取り外し可能。反動を抑えるパーズプラグ付です。



ワンタッチカプラープラグ
ワンタッチで取り外し可能。
一次ホースは取り外し時に反動の少ないパーズプラグ付。



折りたたみ式ハンドル
持ち運びの邪魔になりません。



使いやすくて軽量コンパクト

仕様

メーカー	ハタヤリミテッド(HATAYA)	型番	UDN-203
メーカー商品名	ナラシマキエヤーリール	用途	コンプレッサーから離れた場所でエアー工具を使用できます
使用圧力	1.5MPa(15kgf/cm ²)	ホース径	内径:8.5mm 外径:12.5mm
ホース長	1次ホース:2m 2次ホース:20m	ホース材質	編糸補強1Bブレード入ソフトポリウレタン
取付金具(一次側)	3/8パーズプラグ	取付金具(二次側)	3/8ワンタッチロック付カブラ
サイズ	(W)335.5×(D)402×(H)364.5mm	重量	7.0kg

異物の巻き込みや粉じんの混入を防ぐスケルトン保護カバー付き

耐摩耗性に優れたエンブラ樹脂製ガイド&ローラー付き

持ち運びに便利な折りたたみ式ハンドル

ホースは巻きグセが少なく冬場でも柔軟性を保持するソフトウレタンホース

ホースに手を添えずに、ハンドルを回すだけでスムーズに巻き取れるナラシマキガイド

取り外し時の反動と不快音を抑えるパーズプラグ付です。

サビに強い、黄銅製スィベルジョイント採用

交差巻き取り式でホースのたるみを防ぎます。

安定感のある三角形状フレーム

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.