品番: EA124BH-12

品名: 8.5mmx20m エアーホースリール



販売価格	36,600円 (税抜)/ 40,260円(税込)				
カタログ価 格	36,600円(税抜)/40,260円(税込)				
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/16 21:12現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	1054ページ				





仕様

メーカー	ハタヤリミテッド(HATAYA)	型番	LC-320		
用途	コンプレッサーから離れた場所でエ アー工具を使用できます	使用圧力	1.0Mpa(10kgf/cm²)		
ホース径	内径:8.5mm 外径:16mm	ホース長	1次ホース:1m 2次ホース:20m		
ホース材質	ビニロン編糸補強塩化ビニール	取付ねじ	本体一次側:R1/4" 本体二次側:G1/4¥"		
取付金具(一次側)	20型プラグ	取付金具(二次側)	20型ソケットカプラ		
サイズ	(W)260×(D)240×(H)410mm	重量	8.0kg		
次側ナーフはドニノの内心切に収納できます。					

一次側ホースはドラムの中心部に収納できます。

エアー作業をしたい所へ簡単に持ち運びができるポータブルタイプです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.