

品番 : EA124BJ-6B

品名 : 8.0mmx10m エアー ホースリール(自動巻取)



販売価格	46,800円(税抜)／ 51,480円(税込)		
カタログ価格	46,800円(税抜)／ 51,480円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/14 08:38現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	三協リール(TRIENS)	型番	SHM-310B
使用流体	エア	リール設置場所	屋内
ホース長	1次側(入力側):1m 2次側(出力側):10m	ホース径	内径:8mm 外径:12mm
ホース材質	ポリウレタン樹脂	カバー・ドラム材質	ABS樹脂
使用圧力	1.4MPa	使用温度範囲	-5~50°C
カラー	本体:グレー ホース:オレンジ	取付ねじ	ホース1次側(入力側):オスねじ自在R3/8" ホース2次側(出力側):メスねじRc3/8"(カプラー付)
サイズ	380×174×424(H)mm	重量	5.6kg
ロック機構	ラチエット式		

圧縮空気用エアホースを巻いたホースリール

<メンテナンスを向上させるラクラク継手仕様>

ホース根元部側に別途継手を設けることにより、本体部分の分解をすることなく誰でも簡単にホース交換ができるメーカー独自の機能

<耐久性向上!SUSプロテクター>

開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの消耗を解消。樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減につながります。

天井付け・壁付けの2パターンの設置が可能

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.