


品番：EA124BJ-8.5A

品名：8.5mmx10m エア-ホースリール(自動巻取/耐スパッター)



販売価格	54,500円(税抜) / 59,950円(税込)		
カタログ価格	54,500円(税抜) / 59,950円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/26 09:10現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1012ページ		



仕様

メーカー	ハタヤリミテッド(HATAYA)	型番	ADT II -103
メーカー商品名	エアーマック II	用途	天井に取付けてエアー工具を使用できます
使用圧力	1.5MPa(15kgf/cm ²)	ホース径	内径:8.5mm 外径:12mm
ホース長	10m	ホース仕様	耐スパッターホース(難燃性)
ホース材質	編糸補強1Bブレード入 内側:ウレタン 外側:難燃性塩ビ	取付金具(一次側)	3/8プラグ
取付金具(二次側)	3/8ワンタッチカップラーソケット	一次側接続部(本体)	雄ネジ(G3/8")
サイズ	(W)312×(D)121×(H)388mm	重量	4.2kg
付属品	一次側ホース(1m)、一次側ホース取付金具3/8"袋ナットジョイント、一次側ホースプラグカプラ3/8"付		

火花に強い難燃性耐スパッターホース使用

ホースを引き出すとカチッとストッパーの掛かるラチェット式ストッパー

建物躯体にしっかり接合するハンガー受け付き

巻き込み防止ゴムストッパー付きでネジを緩めて位置調整ができます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.