

品番：EA124BK-1

品名：10mmx15m エアーホースリール(自動巻取)



販売価格	73,900円(税抜) / 81,290円(税込)		
カタログ価格	73,900円(税抜) / 81,290円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/12 23:03現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	ハタヤリミテッド(HATAYA)	型番	AXU-154
メーカー商品名	エアーマックXL	用途	天井に取付けてエアー工具を使用できます
使用圧力	1.5MPa(15kgf/cm ²)	ホース径	内径:10mm 外径:14mm
ホース長	15m	ホース仕様	標準ウレタンホース
ホース材質	編糸補強1Bブレード入りポリウレタン	取付金具(一次側)	1/2プラグ
取付金具(二次側)	1/2ワンタッチナットカバー(ロック付)	一次側接続部(本体)	雄ネジ(G3/8")
サイズ	336×181×437(H)mm	重量	10kg
付属品	一次側ホース(1m)、一次側ホース取付金具3/8"袋ナットジョイント、一次側ホースプラグカバー1/2"付		

ホースを引き出すとカチッとストッパーの掛かるラチェット式ストッパー

建物躯体にしっかり接合するハンガー受け付き

巻き込み防止ゴムストッパー付きでネジを緩めて位置調整ができます。

ホース引き出し用ヒモ付き(2m)

代替品



品番 EA124BK-11

コメント 仕様確認してください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.